

Čep
B-1/4-F1A
Broj dela: 8142290

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina posude	10
Odgovara standardu	DIN 908
Varijante	Metali sa bakrom, cinkom ili niklom kao glavne komponente se ne upotrebljavaju. Izuzetak čini nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske ploče, vodovi, električni konektori i namotaji.
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Klasa 6 prema ISO 14644-1
Nominalni obrtni momenat pritezanja	8.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	-20 %
Težina proizvoda	15 g
Vrsta pričvršćenja	Unutrašnji imbus SW6
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal čepa	Čelik, hemijski niklovani
Materijal O-prstena	PA TPE-U(PUR)