

Vodeća osovina

ELFA-RF-70- -


Broj artikla: 8037967

FESTO

For supporting forces and torque capacities in multi-axis applications.



Prikaz primera



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	50 ... 7.000 mm
Veličina	70
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Vodica sa valjčićima
Konstruktivna struktura	Vodica
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	10 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije 2. stepena ly	139,14E+03 mm ⁴
Moment inercije 2. stepena lz	433,1E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	500 N
Maks. sila Fz	500 N
Maks. otpor praznog hoda	25 N
Maks. moment Mx	11 Nm
Interval podmazivanja zavisano od puta	10.000 km
Osnovna težina kod hoda 0 mm	1.921 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	30,54 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Material of profile	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material cover tape	nerđajući plemeniti tračni čelik
Material of guide	Čelik
Material slide	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano