

# Jedinica za vođenje EAGF-P2-KF-32-150

Broj artikla: 8158027

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	32
Hod	150 mm
Reverzibilni zazor	0 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
Maks. ubrzanje	25 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	1 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. sila Fy	160 N
Max. force Fy static	355 N
Maks. sila Fz	160 N
Max. force Fz static	355 N
Maks. moment Mx	6 Nm
Maks. moment Mx statički	13 Nm
Maks. moment My	4 Nm
Maks. moment My statički	9 Nm
Maks. moment Mz	4 Nm
Maks. moment Mz statički	9 Nm
Sila premeštanja	1,6 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	170 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	613 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	7,9 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	7,9 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	26 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,3 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of guide component	Čelik za poboljšanje tvrdo hromirano
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material yoke plate	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano