

# Jedinica za vođenje EAGF-P2-KF-45-150

Broj artikla: 8158125

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	45
Hod	150 mm
Reverzibilni zazor	0 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
Maks. ubrzanje	25 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	1 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. sila Fy	320 N
Max. force Fy static	415 N
Maks. sila Fz	320 N
Max. force Fz static	415 N
Maks. moment Mx	15 Nm
Maks. moment Mx statički	19 Nm
Maks. moment My	10 Nm
Maks. moment My statički	12 Nm
Maks. moment Mz	10 Nm
Maks. moment Mz statički	12 Nm
Sila premeštanja	2 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	342 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	1.037 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	12,3 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	12,3 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	25 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,3 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of guide component	Čelik za poboljšanje tvrdo hromirano
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material yoke plate	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano