

Vakuum hvataljka komplet OGVM-20-A-N-G14F

Broj artikla: 8073834

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Kompenzacije visine vakuum hvataljke	5,8 mm
Min. radijus radnog predmeta R	12,5 mm
Nazivni prečnik	4 mm
Prečnik vakuum hvataljke	20 mm
Zapremina vakuum hvataljke	2 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik vakuum hvataljke	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,6 bar
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisku	15 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	15 N
Težina proizvoda	12 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	Unutrašnji navoj G1/4
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	NBR