

Solenoid valf

VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-1P4-22

Ürün numarası: 1491882

FESTO

doğrudan kontrollü, NPT1/4" bağlantısı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Direkt uyarılı dikme valf
Tetikleme şekli	elektriksel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	NPT1/4
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre Erkek soket EN 175301-803'e uygun Kübik tasarım
Nominal genişlik	2,5 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı, tek durumlu
Yardımcı el kumanda	yok
Akış yönü	tek yönlü
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar Mineral yağ Su Nötr sıvılar Diğer akışkanlar talep üzerine
Proses valfinin nominal basıncı	100
Fark basıncı	0 bar
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 11 W
İzolasyon sınıfı	H
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Anahtarlama zamanı	100 %
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	direkt
İşletme basıncı	0 ... 22 bar
Maks. viskozite	22 mm ² /s
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 35 °C
EN 12266-1'e uygun kaçak oranı	A
Debi miktarı Kv	0,16 m ³ /h
Standart nominal debi	170 l/min
Açma süresi	20 ms
Kapama süresi	18 ms
Kapama süresi	
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Dökme pirinç
Gövde için malzeme numarası	CW617N
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Ürün ağırlığı	550 g
Koruma sınıfı	IP65
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma