



# Pozisyon sensörü SIES-Q40B-PA-X-2L

Ürün numarası: 150492

FESTO

endüktif, özel tasarım.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Nominal anahtarlama mesafesi	15 mm
Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi	12,2 mm
Redüksiyon faktörleri	Alüminyum = 0,3 Paslanmaz çelik 18/8 = 0,7 Bakır = 0,25 Pirinç = 0,3 Çelik St 37 = 1,0
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,75 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Antivalent
Max. Anahtarlama frekansı	100 Hz
Maksimum anahtarlama frekansı DC	100 Hz
Sıcaklığa bağlı max. çıkış akımı	≤ 50 °C da 200 mA ≤ 85 °C da 150 mA
Gerilim düşmesi	3,5 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriy kalan dalgalanma	10 %
Boşta çalışma akımı	≤ 40 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Vidalı klemens
Malzeme, konektör muhafazası	PA PBT
Kablo bağlantısı	M20x1,5
Müsaade edilebilir kablo çapı	7,5 ... 12,5 mm
Büyükük	40x40x120 mm
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj şekli	bir hizada
Ürün ağırlığı	230 g
Malzeme, muhafaza	PET
Çalışmaya hazır göstergesi	Yeşil LED
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Koruma sınıfı	IP65
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L