

Standart silindir



DNG-320- -PPV-A-S3

FESTO

Ürün numarası: 151899
Üretimden kalkacak ürün

ISO 15552, NF E 49 003.1 ve UNI 10 290'a uygun, yaklaşım algılaması için, iki ucta ayarlanabilir yastıklama.

İmalattan kalkan tip. 2016'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 2.000 mm
Piston çapı	320 mm
Piston kolu dişi	M48x2
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Piston kolu ucu	Erkek dış
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	piston kolu korozyon ve aside dayanıklı, piston kolu somunu paslanmaz çelikden, boğaz keçesi FKM
Çalışma basıncı	0,6 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınclı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gereklidir)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Yastıklama boyu	66 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	46.380 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	48.250 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	570 g
0 mm strokda ana ağırlık	53.200 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	G1
Kapak için malzeme bilgisi	Aluminium döküm
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışıklı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	Yüksek alışıklı çelik