


pancake cylinder DPCA-...-...-3/4"- -

Broj artikla: 8104872

FESTO



Prkaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Hod	0,0625 ... 4 "
Prečnik klipa	3/4"
Navoj klipnjače	10-32 UNF-2B 10-32 UNF-2A
Prigušivanje	No cushioning P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano Elastic cushioning rings/plates, at front Elastic cushioning rings/plates, at rear
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	dvosmerno jednosmerni pritsno vučno
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj Unutrašnji navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cev cilindra
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	Povećana hemijska otpornost Prolazna klipnjača Through, hollow piston rod Additional PTFE piston guide
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Piston guide pin
Pogonski pritisak	15 ... 150 Psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-25 ... 250 °F
Težina proizvoda	0,14 ... 0,81 Pound
Vrsta pričvršćenja	with swivelling rod eye on end cap rotated 90° with swivelling rod eye on end cap with swivel clevis on end cap rotated 90° with swivel clevis on end cap sa prolaznim otvorom sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj M5 Female thread 10-32 UNF-2B
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material of dynamic seals	FPM NBR
Material piston rod	visokolegirani čelik
Material cylinder barrel	Aluminijumska legura za kovanje