

Yassı silindir DZF-1 5/8"" - -P-A

Ürün numarası: 164096

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 İNÇ...13 İNÇ
Piston çapı	1 5/8" "
Piston milinin maks. dönüş açısı +/-	0.6 drc
Sönümleme	Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Çalışma şekli	çift etkili
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	Oval piston
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	633 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	754 N
0 mm strokta hareketli kütle	12 Gram
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	9 Gram
10 mm strok başına ek ağırlık	16 Gram
0 mm strokta temel ağırlık	480 Gram
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik