



Elektromagnetni ventil

VSNC-FTC-M52-MH-N14-F19

Broj artikla: 8116375

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 or 3/2, promenljiv
Način aktiviranja	električno
Širina	32 mm
Normalni nazivni protok	800 l/min
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	2,5 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Tanjir - sedište
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara standardu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ručno pomoćno aktiviranje	Dodirno
Vrsta upravljanja	predupravljano
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	interno
Smer protoka	nije reverzibilno
Overlap	Underlap
Standardni nazivni protok, povratni ispusni vazduh 4→3	110 l/min
Vreme isključenja	65 ms
Vreme uključenja	25 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri kalema	Potražite elektromagnetski kalem, morate ga naručiti posebno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	480 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak / otvor	nije obuhvaćeno
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	NAMUR obrazac priključaka
Pneumatski priključak 3	1/4 NPT
Pneumatski priključak 4	NAMUR obrazac priključaka
Pneumatski priključak 5	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material screws	Galvanised steel