



# Bağlantı kablosu KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Ürün numarası: 170238

FESTO

Kullanıma hazır, oransal yön denetim valfi için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 61076-2-101
Ek fonksiyonlar	Ürüne özgü pin ataması
Kablo tanımlaması	Aksesuarlı
Bağlantı frekansı	500
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Vida tipi kilitleme, anahtar ağız genişliği 18 ve uzunluğuna tırtıllı
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	M9x0,5
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	7
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	6
Elektriksel bağlantı 2, montaj tipi	Vidalı kilit
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 50 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	1 A
Aşırı gerilim dayanımı	2 kV
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo özelliği	Suitable for energy chains
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 75 mm
Kablo çapı	5,6 mm
Kablo yapısı	8x0,24 Ekranlı
İletken- ve nominal kesit	0,24 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	1
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	Siyah