



Amortizer DYSS-G8-5-5-Y1F-F1A

Broj artikla: 8119983

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	5
Hod	5 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Maks. udarna brzina	1 m/s
Vreme reseta, kratko	0,2 s
Vreme reseta, dugo	1 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	5 mm
Maks. sila na graničnik	200 N
Maks. pritezni moment	2 Nm
Maks. primljena energija po hodu	1,4 J
Maks. primljena energija po satu	8.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila reseta	0,9 N
Težina proizvoda	16 g
Vrsta pričvršćenja	sa navojnom šipkom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik