


Prenosnik EMGA-80-P-G12-SAS-100

Broj artikla: 8141751

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	80 mm
Veličina prirubnice motora	100 mm
Zazor zakretanja	0,15 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	12:1
Maks. brzina obrtanja pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	120 Nm
Moment inercije prenosnika	0,589 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	192 Nm
Maks. stepen delovanja	96 %
Krutost na zakretanje	10,2 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2.800 g
Prenosnik interface - gonjena strana	80G 100A
Materijal - napomena	RoHS komfornost