

Uređaj za posluživanje

CDPX-X-E2-W-5-EX2

Broj artikla: 8155219

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	148 mm
Dubina ugradnje	17 mm
Visina	105 mm
Dužina	34 mm
Maks. debljina prednje ploče	17 mm
Merenje realnog vremena	Da
Podržani PLC protokoli	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odstupanje, sat stvarnog vremena	<100 ppm at 25 °C
Broj boja	16 M
Prikaz	sa osvetljenjem pozadine
Vrsta prikaza	TFT boja
Svojstvo prikaza	Touchscreen
Veličina prikaza	5"
Rezervna baterija	Li-baterija, sa mogućim punjenjem
Rezolucija displeja	800x480 pixels
Električna primljena snaga	6 W
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-30 ... 80 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP67
Note on degree of protection	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 55 °C
Note on ambient temperature	For vertical mounting
Težina proizvoda	500 g
USB interface	Da
Ethernet interface	RJ45 10/100 MBd
Vrsta pričvršćenja	VESA interface
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Softver programiranja	Designer Studio
CPU podaci	1 GB RAM