


# Jedinica za vođenje EAGF-P2-KF-60-300

Broj artikla: 8158031

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	60
Hod	300 mm
Reverzibilni zazor	0 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
Maks. ubrzanje	25 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	1 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. sila Fy	380 N
Max. force Fy static	510 N
Maks. sila Fz	380 N
Max. force Fz static	510 N
Maks. moment Mx	20 Nm
Maks. moment Mx statički	27 Nm
Maks. moment My	15 Nm
Maks. moment My statički	20 Nm
Maks. moment Mz	15 Nm
Maks. moment Mz statički	20 Nm
Sila premeštanja	3 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	583 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	1.614 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	17,8 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	17,8 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	31 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,3 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of guide component	Čelik za poboljšanje tvrdo hromirano
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material yoke plate	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano