


# Kumulativni brojač PZA-E-C

Broj artikla: 8606

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	mehaničko brojilo sa pneumatskim pogonom
Vrsta resetovanja	Taster ili pneumatski signal
Prikaz	6 cifara
Pad pritiska, pogon	$< 0,15$ bar
Pad pritiska, povrat	$< 0,15$ bar
Odzivni pritisak, pogon	$> 0,8$ bar
Odzivni pritisak, povrat	2 bar
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Min. pritisak reseta	2 bar
Min. trajanje impulsa, pogon	8 ms
Min. trajanje impulsa, povrat	150 ms
Min. trajanje pauza, pogon	10 ms
Min. trajanje pauza, povrat	50 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	70 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Pneumatski priključak	M5
Material housing	PA