


# Yari döner tahrik birimi DRE-77-F10-Q10-FS-O

Ürün numarası: 190241

FESTO

tek etkili, hava bağlantısı VDI/VDE 3845' e göre, Namur valfler direkt bağlanabilir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar tahrik elemanının yapı büyüklüğü	77
Flans delik şablonu	F10
Dönme açısı	90 deg
0° de son konum ayar aralığı	-4 ... 8 deg
90° de son konum ayar aralığı	-8 ... 4 deg
Rakor bağlantısı standarda uygun	ISO 5211
Yastıklama	No cushioning
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili
Tasarım yapısı	Kremayer mil/çark
Konum algılama	No
Kapatma yönü	Yay kuvveti, kapatma yönünde
Valf bağlantısı standarda uygun	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
ATEX Tanımı	II 2 GD c X
ATEX Ortam sıcaklığı	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
CE mark (see declaration of conformity)	to EU directive explosion protection (ATEX)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' da dönme momenti	567 Nm
Yay geri dönme momenti	203 Nm
Air consumption at 6 bar per cycle 0°-90°-0°	18 l
Ürün ağırlığı	19.800 g
Mil bağlantısı	V22
Pnömatik bağlantı	Bağlantı pleyti G1/4
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut