


Radyal kavrayıcı DHRS-40-A

Ürün numarası: 1310166

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	40
Max. Deęiřtirme hassasiyeti	$\leq 0,2$ mm
Max. Açılma açısı	180 deg
Dönme simetrięi	$\leq 0,2$ mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,1$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Çalıřma řekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Radyal
Tasarım yapısı	yataklı motion sırası
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalıřma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalıřma frekansı	≤ 2 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. açma süresi	113 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. kapatma süresi	142 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F5
Çevre sıcaklıęı	5 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde toplam tutma torku açma	725 Ncm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde toplam tutma torku kapatma	660 Ncm
Kütle atalet momenti	4,18 kgcm ²
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	200 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	14 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	14 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	14 Nm
Ürün aęırlıęı	829 g
Baęlantı řekli	Diři diř ve merkezleme burcu Geçiş delięi ve merkezleme burcu ile Seçenekler:
Pnömatik baęlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, muhafaza	İřlenebilir alüminyum alařım, sert anotlanmış
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alařımlı çelik