

Dişli kayışlı eksen ELGA-TB-RF-70-

Ürün numarası: 1371245

FESTO

Makara yataklı



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Tahrik çarkının efektif çapı	28,65 mm
Çalışma stroğu	50 ... 7.000 mm
Büyükölçü	70
Dişli kayış hatvesi	3 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Makara kılavuzu
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal eksen Dişli kayışlı
Motor tipi	Servo motor
Max. ivmelenme	50 m/s ²
Max. Hız	10 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,08 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. itme kuvveti Fx	260 N
Besleme sabiti	90 mm/U
Yağlama aralığı, mesafeye bağlı	10.000 km
Malzeme, profil	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapatma bandı	Paslanmaz çelik çubuk
Malzeme, tahrik kapağı	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, kılavuz	Çelik
Malzeme, kayış diski	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, taşıyıcı araba	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, dişli kayış sıkıştırma parçası	Paslanmaz çelik döküm
Malzeme, dişli kayış	naylon kaplı cam elyaf katkılı kauçuk Çelik kordonlu ve naylon kaplamalı poliüretan Çelik kordonlu poliüretan