



Pnömatik valf

JD-5/2-D-3-C

Ürün numarası: 151866

FESTO

İki konumlu dominant (baskın) 5/2 yön valfi, hava uyarılı.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf fonksiyonu | 5/2 iki durumlu-baskın |
| Tetikleme şekli | pnömatik |
| Genişlik | 65 mm |
| Standart nominal debi | 4.500 l/min |
| Mpa işletim basıncı | -0,09 ... 1,6 MPa |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 16 bar |
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Recognized (OL) |
| Nominal genişlik | 14,5 mm |
| Valf dilimi genişliği | 71 mm |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Uygun olduğu standart | ISO 5599-1 |
| Yardımcı el kumanda | yok |
| ISO kodu | 303 |
| Kumanda şekli | direkt |
| Akış yönü | çift yönlü |
| Geçiş | Pozitif geçiş |
| Pilot basıncı | 2 ... 16 bar |
| Konum değiştirme zamanı | 8 ms |
| Konum değiştirme zamanı (dominant) | 8 ms |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Titreşim direnci | Taşıma durumunda dayanıklılık testi, FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca, şiddet derecesi 1 |
| Darbe direnci | FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 2 olan şok testi |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ses basıncı seviyesi | 85 dB(A) |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 810 g |
| Bağlantı şekli | Bağlantı pleyti üzerine Geçiş delikli ve vidalı |
| Pilot hava bağlantısı 12 | ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 3 |
| Pilot hava bağlantısı 14 | ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 3 |
| Pnömatik bağlantı 1 | ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 3 |
| Pnömatik bağlantı 2 | ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 3 |
| Pnömatik bağlantı 3 | ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 3 |
| Pnömatik bağlantı 4 | ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 3 |
| Pnömatik bağlantı 5 | ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | HNBR NBR |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |