



# Selenoid valf MFH-5-3/8-B

Ürün numarası: 19705

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer  |
|---------------------------------------|--|
| Valf fonksiyonu                       | 5/2 tek bobinli                                |
| Çalıştırma türü                       | elektrikli                                     |
| Yapı genişliği                        | 40 mm  |
| Standart anma debisi                  | 2000 l/min                                     |
| Pnömatik çalışma bağlantısı           | G3/8   |
| Çalışma basıncı                       | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 Bar...10 Bar           |
| Tasarım                               | Piston sürgüsü                                 |
| Geri alma türü                        | mekanik yay                                    |
| Nominal genişlik                      | 12 mm  |
| Izgara ölçüsü                         | 41 mm  |
| Hava tahliye fonksiyonu               | kısılabilir                                    |
| Sızdırmazlık prensibi                 | yumuşak  |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                   |
| Manuel kumanda                        | basmalı  |
| Kontrol türü                          | pilot kumandalı                                |
| Pilot hava beslemesi                  | dahili   |
| Akış yönü                             | tersine çevrilemez                             |
| Örtüşme                               | pozitif kapsama                                |
| Maks. anahtarlama frekansı            | 3 hz   |
| Kapama anahtarlama süresi             | 56 ms  |
| Açma anahtarlama süresi               | 20 ms  |
| 0 sinyalinde maks. pozitif test palsı | 2200 µs  |
| 1 sinyalinde maks. negatif test palsı | 3700 µs  |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 1 - korozyona düşük maruziyet                  |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Depolama sıcaklığı                    | -40 °C...60 °C                                 |
| Akışkan sıcaklığı                     | -10 °C...60 °C                                 |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...40 °C                                  |
| Ürün ağırlığı                         | 630 Gram                                       |

| Özellik                              | Değer  |
|--------------------------------------|--|
| Elektrik bağlantısı                  | F bobini aracılığıyla, ayrıca sipariş edilir                 |
| Montaj türü                          | isteğe bağlı olarak:<br>PR rayı üzerinde<br>geçiş deliği ile |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 84 | M5   |
| Pnömatik bağlantı 1                  | G3/8   |
| Pnömatik bağlantı 2                  | G3/8   |
| Pnömatik bağlantı 3                  | G3/8   |
| Pnömatik bağlantı 4                  | G3/8   |
| Pnömatik bağlantı 5                  | G3/8   |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu  |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi    | NBR  |
| Gövde malzemesi                      | Alüminyum pres döküm   |