


Vidalı eksen EGC-70-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Ürün numarası: 3013392

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	500 mm
Boyut	70
Strok rezervi	0 mm
Mil çapı	12 mm
Mil adımı	10 000058
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Elektromekanik lineer eksen vidalı mil ile
Motor türü	Step motor Servo motor
Mil tipi	Vidalı mil
Maks. ivmelenme	15 m/s ²
Maks. hız	0.5 m/s...0.75 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,02 mm
Devreye girme süresi	100%
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
2. derece alan momentleri Ix	419000 000057
2. derece alan momentleri Iy	578000 000057
2. derece alan momentleri Iz	419000 000057
Maks. kuvvet Fy	1850 N
Maks. kuvvet Fz	1850 N
Maks. moment Mx	16 Nm
Tahrik milindeki maks. radyal kuvvet	220 N
Maks. besleme kuvveti Fx	400 N
Torsiyon atalet momenti It	88000 000057
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0.142 000018
Besleme sabiti	10 000058
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı

Özellik	Değer
Moment dengeleme bağlantısı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik kapağı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Kızak kılavuzu malzemesi	Çelik
Kılavuz rayı malzemesi	Çelik
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Mil somunu malzemesi	Çelik
Mil malzemesi	Çelik