

Servo motor EMME-AS-100-M-HS-AMXB

Ürün numarası: 4267601

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	-10 °C...40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 90
Karşılık geldiği norm	IEC 60034
Yalıtım koruma sınıfı	F
EN 60034-1'e göre boyutlandırma sınıfı	S1
Koruma türü	IP21
Elektrik bağlantı teknolojisi	Soket
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Nominal çalışma gerilimi DC	565 V
Nominal gerilim DC	565 V
Sargı anahtarlama tipi	İç yıldız
Kutup çifti sayısı	3
Duruş torku	7.5 Nm
Nominal tork	6.4 Nm
Pik tork	30 Nm
Nominal devir	3000 1/min
Maks. devir	3941 1/min
Nominal güç motor	2000 W
Sürekli duruş akımı	4.6 A
Motor nominal akımı	4.1 A
Tepe akımı	18.4 A
Motor sabiti	1.561 000039

Özellik	Değer
Gerilim sabiti faz-faz	101.4 mVmin
Fazdan faza sargı direnci	3.2 Ohm
Sargı endüktansı faz-faz	12 000042
Toplam tahrik çıkış atalet momenti	7.2 000018
Ürün ağırlığı	8550 Gram
İzin verilen eksenel mil yükü	136 N
İzin verilen radyal mil yükü	680 N
Rotor konumu vericisi	Çok dönüşlü mutlak emniyet enkoderi
Rotor konumu vericisi arayüzü	HIPERFACE®
Rotor konumu vericisi ölçüm prensibi	Optik
Devir başına rotor konumu vericisi sinüs/kosinüs periyotları	128
Rotor konumu vericisi çözünürlüğü tipik	15 bit
Rotor konumu vericisi açı doğruluğu tipik	20 000040
Fren tutma torku	9 Nm
Çalışma gerilimi DC fren	24 V
Fren güç tüketimi	18 W
Fren kütle atalet momenti	0.654 000018
Durdurma fren anahtarlama çevrimleri	5 milyon boşta çalıştırma (sürtünme olmadan!)
Safety Integrity Level (SIL), kısmi bileşen	SIL 2, rotor enkoderi SILCL 2, rotor konum vericisi
Performans seviyesi (PL), kısmi bileşen	Kategori 3, Performans Seviyesi d, rotor enkoderi
PFHd, kısmi bileşen	1,3 x 10E-8, rotor konum vericisi
Hizmet ömrü Tm, kısmi bileşen	20 yıl, rotor konum enkoderi
MTTF, kısmi bileşen	1037 yıl, durdurma freni
MTTFd, kısmi bileşen	874 yıl, rotor enkoderi
Enerji verimliliği	ENEFF (CN) / Sınıf 2