


# Lineer aktuatörLineer silindir DLGF-KF-40-400-PPSA

Ürün numarası: 5074760

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	400 mm
Piston çapı	40 mm
Sönümlleme	kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Birlikte götürme prensibi	iç içe geçmeli (oluk)
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 Bar...8 Bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümlleme uzunluğu	12.9 mm
Maks. kuvvet Fy	1700 N
Maks. kuvvet -Fz (tahrik yönünde)	2000 N
Maks. kuvvet + Fz (tahrikten uzaklaşma)	1150 N
Maks. moment Mx	54 Nm
Maks. moment My	90 Nm
Maks. moment Mz	90 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	754 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	754 N
Hareketli kütle	2540 Gram
Ürün ağırlığı	9807 Gram
Alternatif bağlantılar	bkz. ürün çizimi
Montaj türü	Geçiş deliği aracılığıyla direkt sabitleme aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	G1/4

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu bakır içermez
Kapak malzemesi	Dökme alüminyum, kaplamalı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksallı