


Kompakt silindir AEN-S-40-25-I-P-A

Ürün numarası: 5149292

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Strok | 25 mm |
| Piston çapı | 40 mm |
| Sönümleme | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma şekli | baskılayan |
| Piston mili ucu | Dişi dış |
| Tasarım | Piston Piston mili |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Varyantlar | tek taraflı piston mili |
| Çalışma basıncı | 0.06 MPa...1 MPa 0.6 Bar...10 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Son konumlarda darbe enerjisi | 0.7 j |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 54 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 700 N |
| 0 mm strokta hareketli kütle | 62 Gram |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük | 9 Gram |
| 0 mm strokta temel ağırlık | 304 Gram |
| 10 mm strok başına ek ağırlık | 45 Gram |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: geçiş deliği ile dişi dış ile aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize |

| Özellik | Değer |
|-----------------------|---------------------------------|
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |