



# Vakum jeneratörü

## VN-30-H-T6-PI5-VI6-RO2

Ürün numarası: 526142

FESTO

Standart, yüksek vakum, genişlik 24 mm, içten dişli ve açık susturuculu T-şeklinde.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	3 mm
Valf dilimi genişliği	24 mm
Tasarım, susturucu	açık
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Yüksek vakum Standart
Entegre fonksiyon	Açık susturucu
Tasarım yapısı	T-Formlu
Maks. emiş için çalışma basıncı	3 bar
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	3,7 bar
Max. Vakum	93 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	186 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	0,1 s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Nominal çalışma basıncında gürültü seviyesi	78 dB(A)
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	0,8 Nm
Ürün ağırlığı	183 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	Açık susturucu
Vakum bağlantısı	G3/8
Malzeme, bağlantı dişi	Dövme alüminyum alaşım, anotlanmış
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozul	POM
Malzeme, muhafaza	POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, susturucu	Alüminyum pres döküm POM PU köpük
Malzeme, verici nozul	İşlenmiş alüminyum alaşım