



# Vakum jeneratörü VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-A

Ürün numarası: 532647

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	1.4 mm
Izgara ölçüsü	18 mm
Susturucu yapı şekli	Açık
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	Standart yüksek emiş hacmi
Entegre işlev	Pnömatik ejektör darbe valfi Susturucu açık
Tasarım	T şekli
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı	5 Bar
Çalışma basıncı	1 Bar...8 Bar
Nominal çalışma basıncı	6 Bar
Atmosfere karşı maks. emiş debisi	92.6 l/min
Nominal çalışma basıncında hava verme süresi	0.28 saniye
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Temizleme önerisi	Sabunlu su
Nominal çalışma basıncında ses basınç seviyesi	69 000007
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	0.5 Nm
Ürün ağırlığı	85 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile şapka raylı aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Pnömatik bağlantı 3	Susturucu açık
Vakum portu	QS-8
Bağlantı dişi malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Alicı nozul malzemesi	POM
Gövde malzemesi	PA takviyeli POM takviyeli
Susturucu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım POM Poliüretan köpük
Vida malzemesi	Çelik
Jet nozulu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Bağlantı elemanı malzemesi	Pirinç nikel kaplı