



Mafsalli tutma-kavrama birimi

HGDS-PP-20-P-A

Ürün numarası: 534282

FESTO

elastik yastıklama.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	60 N
Çalışma şekli	çift etkili
6 bar'da toplam kuvvet, kapama	130 N
6 bar'da toplam kuvvet, açma	170 N
Döner tahrik elemanın hassas ayarı	-6 deg
Max. tutucu çene açı boşluğu ax,ay	0 deg
Max. tutucu çene boşluğu Sz	0 mm
6 bar' da min. kapama süresi	100 ms
6 bar' da min. açma süresi	70 ms
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	8 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	8 Nm
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Tutma çenesi başına strok	7 mm
6 bar' da max. dönme frekansı	2 Hz
6 bar' da dönme momenti	2,5 Nm
Ürün ağırlığı	1.120 g
Çalışma basıncı	3 ... 8 bar
Dönme açısı	210 deg
Dönme açısı ayarlama aralığı	0 ... 210 deg
Tutucu parmakların sayısı	2
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	8 Nm
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, kapama	65 N
6 bar'da tutucu çenesi başına tutma kuvveti, açma	85 N
Tutucu fonksiyonu	Paralel
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Tahrik mili için malzeme bilgisi	Çelik
Montaj konumu	istenildiği gibi
Konum algılama, döner tahrik elemanı	Sensörlü
Konum algılama, tutucu	Sensörlü
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışıklı
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Bağlantı şekli	Dışı diş ve merkezleme burcu
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışıklı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Döner tahrik elemanın yastıklaması	P: İki ucta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Kapak için malzeme bilgisi	POM
Büyüklük	20
Bağlantı şekli	Geçiş deliği ve merkezleme burcu ile
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Bağlantı şekli	Kırlangış kuyruğu kanalı ile Seçenekler:
Tasarım yapısı	Döner tahrik elemanı
Pnömatik bağlantı	M5
Tasarım yapısı	Paralel tutucu ve tutma silindiri ile