



Hassas Regülatör MS6N-LRP

Ürün numarası: 538053

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---|
| Boyut | 6 |
| Seri | MS |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | pilot kumandalı hassas diyaframlı regülatör |
| Regülatör işlevi | Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile |
| Basınç göstergesi | G1/4 hazırlandı G1/8 hazırlandı Basınç sensörü ile manometre ile |
| Çalışma basıncı | 0.1 MPa...1.4 MPa 1 Bar...14 Bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.05 Bar...12 Bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.02 Bar |
| İkincil hava tahliyesi akışı | 220 l/min...900 l/min |
| Standart anma debisi | 800 l/min...5000 l/min |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün değil |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1000 Gram |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: Ön panel montajı Hat kurulumu aksesuarlarla |
| Kontrol havası bağlantısı | 1/8 NPT |

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |