



Pozisyon sensörü SIEF-M18NB-NS-S-L-WA

Ürün numarası: 538300
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Erkek soket ile, kurulumu kısmen belli olan.
İmalattan kalkan tip. 2025'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tasarım | Yuvarlak |
| Uygun olduğu standart | EN 60947-5-2 |
| Müsaade edilebilirlik | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Ölçme prensibi | Endüktif |
| Nominal anahtarlama mesafesi | 12 mm |
| Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi | 9,72 mm |
| Redüksiyon faktörleri | Alüminyum = 1,0 Paslanmaz çelik 18/8 = 1,0 Bakır = 1,0 Pirinç = 1,0 Çelik St 37 = 1,0 |
| Çevre sıcaklığı | -30 ... 85 °C |
| Tekrarlama doğruluğu | 0,24 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Normalde açık kontakt |
| Histerezis | 0,36 ... 1,8 mm |
| Maksimum anahtarlama frekansı DC | 2.000 Hz |
| Max. Çıkış akımı | 200 mA |
| Gerilim düşmesi | ≤ 1,8 V |
| Kısa devre korumalı | Darbeli |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 ... 30 V |
| Geriy kalan dalgalanma | 10 % |
| Boşta çalışma akımı | ≤ 15 mA |
| Kutup korumalı | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Elektriksel bağlantı | 3-pinli Fixcon M12x1 Erkek soket |
| Büyükklük | M18 |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Sıkma torku | 15 Nm |
| Montaj şekli | Kısmi seviyede |
| Ürün ağırlığı | 48 g |
| Malzeme, muhafaza | Pirinç PBT PTFE kaplı |
| Anahtarlama durum göstergesi | Sarı LED |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Manyetik alanlardan oluşan bozucu sinyale karşı dayanıklı | DC ve AC mıknatıslı alan |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |