


Handling modülü HSW-16-AS-SD

Ürün numarası: 540239

FESTO

Parçaları 90° açıyla konumlandırmak için Tut & Yerleştir, silindirsiz, desteksiz ve şaftsız, koruma kapaklı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	20 ... 35 mm
Büyükük	16
90° dönme açısında maks. doğrusal strok	175/175 mm
Z stroğu	80 ... 100 mm
Yastıklama	tampon yoluyla gürültü giderimi
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Tahrik mili doğrusal yatak artı döner yatak yataklı motion sırası
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Tekrarlama hassasiyeti, son konumlar	+/-0,02 mm
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Tahrik milinde max. tahrik momenti	2,5 Nm
Tahrik milinde max. eksenel kuvvet	30 N
Max. tork Mx	2,5 Nm
Max. tork My	2,5 Nm
Max. tork Mz	2,5 Nm
Maksimum etkin yük	1,5 kg
Tahrik mili üzerindeki max. radyal kuvvet	75 N
Y yönünde maksimum proses kuvveti	50 N
Ürün ağırlığı	5.200 g
Bağlantı şekli	Geçiş deliği ve merkezleme burcu ile
Malzeme, tahditler	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksall kaplama
Mazleme, yay basınçlı parça	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, ana plaka	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksall kaplama
Malzeme, tutucu	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksall kaplama
Malzeme, çapraz kılavuz	İslah çeliği
Malzeme, çevirme kolu	Karbonlu çelik bronzlaştırılmış
Malzeme, oluklu kılavuz plaka	Karbonlu çelik sertleştirilmiş
Malzeme, sensör rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksall kaplama
Malzeme, bar	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksall kaplama
Malzeme, ayar civatası	Yüksek alışımlı çelik