

# Motor denetleme birimi SFC-DC-VC-3-E-H2-PB

Ürün numarası: 540367

FESTO

SLTE elektrikli kızaklı silindiri ve HGLPE paralel tutucuyu parametrelendirmek ve konumlamak için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kontrolörün çalışma şekli	P pozisyon kontrolörü
Koruma fonksiyonu	I <sup>2</sup> t kontrolü Akım kontrol Gerilim arızasının ortaya çıkarılması Sürüklenme hata kontrolü Software son konum tanımlaması
Rotor konum sensörü	Enkoder
Gösterge	128 x 64 piksel Grafik LCD ekran
Kontrol elemanları	4 tuş
Bus sonlama direnci	120 Ohm, harici
Nominal kontrolör gücü	75 W
Nominal DC gerilim, lojik besleme	24 V
Nominal gerilim, yük beslemesi DC	24 V
Nominal akım, yük beslemesi	3 A
Nominal akım, lojik besleme	0,1 A
Parametreleri konfigure eden arabirim	Parametrelendirme ve devreye alma RS232 (9600 Baud)
Pik akım, yük beslemesi	5 A
Pik akım, lojik besleme	0,8 A
İzin verilen aralık, yük beslemesi	± 10 %
Müsaade edilen lojik gerilim aralığı	± 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Darbe dayanımı	DIN EN 60068-2-27'ye uygun
Koruma sınıfı	IP54
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6'ye uygun
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Ürün ağırlığı	600 g
İletişim profili	FHPP Step 7 functional modules
Encoder arabirim girişi, özellikler	Endeks darbeli A/B-Sinyali RS485/RS422
Bus bağlantısı	9-pinli Sub-D Soket
Fieldbus kaplini	Profibus DP
Max. Fieldbus aktarım hızı	12 Mbit/s
Bağlantı şekli	H-raylı Duvar/Yüzey tutuculu
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut