



Bağlantı kablosu NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

Ürün numarası: 541338

★ Temel ürün gamı

yaklaşım sensörleri, konum verici, basınç anahtarları, debi sensörleri, görsel ve endüktif sensörler için.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uygun olduğu standart | Temel renkler ve bağlantı numaraları EN 60947-5-2'e uygun EN 61076-2-104 |
| Kablo tanımlaması | 2x levha taşıyıcılı |
| Ürün ağırlığı | 64 g |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon | Saha cihazı tarafı |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım | Yuvarlak |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Soket |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı | Açılı |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | M8x1, EN 61076-2-104 uyarınca A kodlu |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 3 |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 3 |
| Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi | Vidalı kilit |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon | Kontrolör tarafı |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi | Kablo |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi | Açık uç |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı | 3 |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 3 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 60 V |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 0 ... 60 V |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü | 3 A |
| Aşırı gerilim dayanımı | 1,5 kV |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Kablo özelliği | Standart |
| Kablo test koşulları | Festo standardına uygun eğilme dayanımı, test koşulları talep üzerine verilir Test koşulları talep üzerine verilir Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm |
| Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı | 12 mm |
| Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı | 39 mm |
| Kablo çapı | 3,8 mm |
| Kablo çapındaki tolerans | ± 0,1 mm |
| Kablo yapısı | 3x0,25 |
| İletken- ve nominal kesit | 0,25 mm ² |
| Koruma sınıfı | IP65 IP68 IP69K |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama | monte edilmiş durumda |
| Özel karakteristikler | Yağa dayanıklı |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 70 °C |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 70 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | açık gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| | UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun Halogen-free Fosforik asit ester içermez |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Malzeme, kablo kılıfı | TPE-U(PUR) |
| Kablo gövdesinin rengi | gri |
| Malzeme, muhafaza | TPE-U(PUR) |
| Renkli gövde | Siyah |
| Malzeme, vida tipi kilitleme | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, sıkma bağlantılar | Altın kaplı bakır alaşım |
| Malzeme, yalıtkan kılıf | PP |