


Solenoid valf

VZWM-L-M22C-N112-F5

Ürün numarası: 546160

FESTO

Servo kontrollü, membranlı, NPT11/2" bağlantı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Diyaframlı valf servo kontrollü
Tetikleme şekli	elektriksel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	Tercihen dikine
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	1 1/2 NPT
Elektriksel bağlantı	Valf bobini, tip MH-... , bobin aksesuar olarak sipariş edilebilir
Nominal genişlik	40 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı, tek durumlu
Akış yönü	tek yönlü
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar Su Nötr sıvılar
Sıvı ortam için proses valfinin çalışma basıncı	0,7 ... 6 bar
Gaz ortam için proses valfinin çalışma basıncı	0,7 ... 10 bar
Fark basıncı	0,7 bar
Kumanda şekli	Pilotlu
Maks. viskozite	22 mm ² /s
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Sıvı ortamın sıcaklığı	5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Debi miktarı Kv	27,4 m ³ /h
Standart nominal debi	26.400 l/min
Açma süresi	26 ms
Sıvı ortam için tepki süresi "on"	1.400 ms
Kapama süresi	20 ms
Kapama süresi	
Sıvı ortam için tepki süresi "off"	2.000 ms
b değeri	0,67
C değeri	82 l/sbar
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Pirinç
Gövde için malzeme numarası	2.0402
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, piston borusu	Yüksek alışımlı çelik
Ürün ağırlığı	2.510 g
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmeliği
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Kapak vidası için maks. tork	30 Nm
Maks. sıkma torku, bağlantı dışı	540 Nm
Maks. bobin sıkma torku	2 Nm