



Solenoid valf

VZWM-L-M22C-N2-F5

Ürün numarası: 546161

FESTO

Servo kontrollü, membranlı, NPT2" bağlantı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Diyaframlı valf servo kontrollü
Tetikleme şekli	elektriksel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	Tercihen dikine
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	2 NPT
Elektriksel bağlantı	Valf bobini, tip MH-... , bobin aksesuar olarak sipariş edilebilir
Nominal genişlik	50 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı, tek durumlu
Akış yönü	tek yönlü
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar Su Nötr sıvılar
Sıvı ortam için proses valfinin çalışma basıncı	0,7 ... 6 bar
Gaz ortam için proses valfinin çalışma basıncı	0,7 ... 10 bar
Fark basıncı	0,7 bar
Kumanda şekli	Pilotlu
Maks. viskozite	22 mm ² /s
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Sıvı ortamın sıcaklığı	5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Debi miktarı Kv	39 m ³ /h
Standart nominal debi	31.000 l/min
Açma süresi	62 ms
Sıvı ortam için tepki süresi "on"	2.100 ms
Kapama süresi	21 ms
Kapama süresi	
Sıvı ortam için tepki süresi "off"	2.800 ms
b değeri	0,68
C değeri	110 l/sbar
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Pirinç
Gövde için malzeme numarası	2.0402
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, piston borusu	Yüksek alışımli çelik
Ürün ağırlığı	4.000 g
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmeliği
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Kapak vidası için maks. tork	30 Nm
Maks. sıkma torku, bağlantı dışı	620 Nm
Maks. bobin sıkma torku	2 Nm