

Hortum Birleřtirme Elemanı QS-5/8T-1/2-U

Ürün numarası: 190591

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 10.7 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | düz şekil İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 1 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032 |
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 26 Gram |
| Pnömatik bağlantı 1 | dış çapı Ø 5/8" olan hortum için |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 1/2" olan hortum için |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit | 14 °F...140 °F |
| Gevşetme halkası rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımli paslanmaz çelik |