


Tandem silindir DNCT-2""- -PPV-A

Ürün numarası: 191226

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	2 mm...500 mm
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Sönümleme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sökümleme
Çalışma şekli	çift etkili
Çalışma basıncı	0.06 MPa...1 MPa 0.6 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Sönümleme uzunluğu	22 mm
Pnömatik bağlantı	1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Alüminyum pres döküm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum合金
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımılı çelik