



Vakum jeneratörü

VN-05-N-T3-PI4-VI4-RO1

Ürün numarası: 193631

FESTO

Sıralı, yüksek emiş, genişlik 14 mm, dişi dişli ve açık susturuculu T-şeklinde.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	0,45 mm
Valf dilimi genişliği	14 mm
Tasarım, susturucu	açık
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Yüksek emiş debisi Inline
Entegre fonksiyon	Açık susturucu
Tasarım yapısı	T-Formlu
Maks. emiş için çalışma basıncı	6 bar
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	12 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	1,57 s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Nominal çalışma basıncında gürültü seviyesi	48 dB(A)
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	0,5 Nm
Ürün ağırlığı	24 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	Açık susturucu
Vakum bağlantısı	G1/8
Malzeme, bağlantı dişi	Dövme alüminyum alaşım, anotlanmış Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozül	POM
Malzeme, muhafaza	POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, susturucu	PE
Malzeme, verici nozül	İşlenmiş alüminyum alaşımı