


Baęlantı kablosu NEBV-M12G8-K-2-M12G4

Ürün numarası: 553575

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Karşılık geldięi norm	EN 61076-2-101
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Elektrik baęlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik baęlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	8
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik baęlantısı 1, montaj türü	Vida kilidi
Elektrik baęlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, tasarım	yuvarlak
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	4
Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik baęlantısı 2, montaj türü	Vida kilidi
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	2 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo özellięi	Standart
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	29 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	58 mm
Kablo çapı	5.6 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,2 mm
Kablo yapısı	4 x 0,34 mm ² korumalı
İletkenin nominal kesiti	0.34 000013
Koruma türü	IP67

Özellik	Değer
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu halojensiz
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde rengi	siyah
Vidalı kilitleme malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Fiş kontaktları malzemesi	Pirinç, altın kaplı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PP