


Bus arabirimi CECX-F-PB-V1

Ürün numarası: 553981

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Güç tüketimi 24 V	2 W
Çevre sıcaklığı	5 ... 55 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Relatif hava nemi	10 - 95 %
Koruma sınıfı	IP20 III
Ürün ağırlığı	138 g
Titreşim dayanım testi	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Darbe dayanım testi	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (yarım sinüs)
Durum göstergeleri	LED sarı = RDY LED sarı = STA LED yeşil = RUN LED kırmızı = ERR
Fieldbus arayüzü	PROFIBUS master DP-V1
Fieldbus arayüzü, bağlantı teknolojisi	Kovan Sub-D 9-pinli
Fieldbus arayüzü, iletim hızı	9.6 kbit/s'den 12 mbit/s'e kadar Yazılımla ayarlanabilir
Fieldbus arayüzü, elektriksel izolasyon	evet