



# Eđik yuvalı valf

## VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16-EX4

Ürün numarası: 3539021

FESTO

Pnömatik devreye giren, kızıl pirinç Y valf. Yuva üstü model, güvenlik konumu kapalı, G vida dişli, ATEX, nominal çap 1/2".



## Bilgi sayfası

Özellik	Deđer
Tasarım yapısı	Piston aktüatörlü dikme valf
Tetikleme şekli	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Bađlantı şekli	Hat döşeme
Kablo bađlantısı	DIN ISO 228'e uygun G1/2 dişli rakor
Nominal genişlik	12 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı, tek durumlu
Akış yönü	tek yönlü
İşletme basıncı	0 ... 16 bar
Proses valfinin nominal basıncı	16
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Geriyeye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	Harici kontrollü
Pnömatik bađlantı	Dişli diş G1/8
Çalışma basıncı	6 ... 10 bar
Ortam	Buhar Asal gazlar Filtrelenmiş basınçlı hava, filtreleme derecesi 200 µm
Debi yönü	Valf yatađının üstü, gaz ortam için
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Maks. viskozite	600 mm <sup>2</sup> /s
Kullanım havası sıcaklıđı	-10 ... 80 °C
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Debi miktarı Kv	3,5 m <sup>3</sup> /h
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Malzeme, armatür muhafazası	Top metali (kızıl pirinç)
Malzeme numarası, proses valf muhafazası	CC499K
Malzeme, mil sızdırmazlıđı	NBR
Malzeme, sit sızdırmazlıđı	PTFE
Ürün ađırlıđı	1.200 g
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliđine uygun
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex h IIIC T80°C...T200°C Db X
Patlama korumalı ortam sıcaklıđı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, tahrik muhafazası	Pirinç