



# Standart silindir DSNU-25-320-PPS

Ürün numarası: 559260  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

kendinden ayarlı pnömatrik son konum yastıklamalı  
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için  
destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	320 mm
Piston çapı	25 mm
Piston kolu dişi	M10x1,25
Yastıklama	PPS: Kendinden ayarlı pnömatrik son konum yastıklaması
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	CETOP RP 52 P ISO 6432
Piston kolu ucu	Erkek diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Moderate corrosion stress
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,3 J
Yastıklama boyu	17 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	247,4 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	294,5 N
0 mm strokda hareket eden kütle	71 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	11 g
0 mm strokda ana ağırlık	238 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	6 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatrik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı renksiz eloksal kaplama.
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik