



Valf

VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19

Ürün numarası: 4514738

FESTO

3/2 monostabil, F19 çekirdek sistemi, NAMUR.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	51 mm
Standart nominal debi	601 l/min
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Pilot uyarılı piston dikme valfi
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Sertifika yayınlayan bölüm	TÜV 968/V 1251.00/21
Nominal genişlik	6 mm
Sızdırmazlık prensibi	Sert
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	yok
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Akış yönü	tek yönlü
Güvenlik fonksiyonu	Güvenli hava tahliyesi
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL)	Ürün, SRP/CS'de, kategori SIL 3'e (High Demand) kadar kullanılabilir SIL 3 Düşük Talep modundan
Çalışma basıncı açıklaması	Harici pilot havasında 0 - 0,8 MPa
Debi miktarı Kv havalandırma	0,55 m ³ /h
Debi miktarı Kv tahliye	0,99 m ³ /h
Standart nominal debi miktarı 2-3	1.085 l/min
Kapama süresi	18 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	24 ms
Kullanım havası	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	600 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Flanş 1/4 NAMUR delik bağlantıları
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum Ematal