


# Selenoid valf MHE4-MS1H-3/2G-QS-8

Ürün numarası: 525191

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	elektrikli
Yapı genişliği	18 mm
Standart anma debisi	400 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	QS-8
Çalışma gerilimi	24V DC
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 Bar...8 Bar
Tasarım	basınç tahliyeli oturmalı valf
Geri alma türü	mekanik yay
Koruma türü	IP65
Ruhsat	RCM işaretü c UL us - Tanınan (OL)
CE işaretü (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işaretü (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Nominal genişlik	4 mm
Izgara ölçüsü	24 mm
Izgara ölçüsüne ilişkin not	Valfler arasındaki minimum mesafe 6 mm'dır.
Hava tahliye fonksiyonu	kısıtlıdır
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Manuel kumanda	basmalı
Kontrol türü	doğrudan
Ağış yönü	kısıtlı bir şekilde tersine çevrilebilir
Örtüşme	negatif kapsama
Ters polarite koruması	iki kutuplu
İlavе fonksiyonları	Kivilcim sönmesi Tutma akımı azaltımı Koruyucu devre
Çalışma basıncı tersine çevrilebilir	-0.09 MPa...0.1 MPa -0.9 Bar...1 Bar -13.05 000032...14.5 000032

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Maks. anahtarlama frekansı	210 hz
Kapama anahtarlama süresi	3.5 ms
Açma anahtarlama süresi	3.5 ms
Kapama anahtarlama toleransı	% +10/ % -40
Açma anahtarlama toleransı	+%10/%30
1 Hz'den itibaren anahtarlama süresi yayılımı	0.3 ms
Devreye girme süresi	100%
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: düşük akım fazı 2,125 W, yüksek akım fazı 8,5 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gereklî)
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	270 Gram
Elektrik bağlantısı	2 kutuplu Soket
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Pnömatik bağlantı 2	QS-8
Pnömatik bağlantı 3	QS-8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR NBR
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm, kaplamalı
Vida malzemesi	Çelik, galvanize