


# Ayrırma Modülü HPV-22-30-A

Ürün numarası: 529353

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	30 mm
Piston çapı	22 mm
Maks. değişim doğruluğu	0.3 mm
Maks. pim boşluğu Sx	0.05 mm
Maks. pim döngüsü Sz	0.03 mm
Maks. tutma çenesi açısı boşluğu ax	0.06 drc
Maks. tutma çene açısı boşluğu ay	0.11 drc
Maks. tutma çenesi boşluğu az	0.12 drc
Dış parmakların sabitlenmesi	Geçiş deliği
Sönümleme	sönümleme yok
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Çift piston Piston mili Sürgülü vana dönmeye karşı emniyete alınmış
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
yarım döngü	152.4 ms
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	Kare kılavuz
Çevrim zamanı	304.8 ms
Çalışma basıncı	3 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Parmaktaki maks. kuvvet Fz statik	180 N
Parmaktaki maks. moment Mr statik	9 Nm
Parmaktaki maks. moment Mx statik	9 Nm
Parmaktaki maks. moment My statik	9 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	180 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	225 N

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	950 Gram
Harici tutma parmağı başına maks. kütle	395 Gram
Alternatif bağlantılar	M5
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: dişi dişli ve merkezleme manşonlu geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Pnömatik bağlantı	M5