

Filtre MS12N-LF

Ürün numarası: 535026

FESTO

NPT dişli



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyükklük	12
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Çalışma basıncı	0,8 ... 20 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9] ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9::~] Asal gazlar
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı