

Handling modülü HSW-12-AS

Ürün numarası: 540232

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	15 mm...25 mm
Boyut	12
90° dönüş açısında maks. doğrusal strok	142/142 mm
Z strok	80 mm...100 mm
Sönümleme	Tamponlar aracılığıyla gürültü azaltımı
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Tahrik mili Lineer kılavuz ve pivot rulman zorunlu hareket dizesi
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Tekrarlama hassasiyeti son konumlar	+/-0,02 mm
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Tahrik milinde maks. tahrik torku	12.25 Nm
Tahrik milinde maks. eksenel kuvvet	18 N
Maks. moment Mx	1.5 Nm
Maks. moment My	1.5 Nm
Maks. moment Mz	1.5 Nm
Maks. taşıma kapasitesi	1 kg
Tahrik milindeki maks. radyal kuvvet	45 N
Y yönünde maksimum proses kuvveti	35 N
Ürün ağırlığı	2800 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Stopér malzemesi	yüksek alaşımılı çelik
Yay basınç parçası malzemesi	yüksek alaşımılı çelik
Taban plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Tutma braket malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Çapraz kılavuz malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Döner kol malzemesi	Sertleştirilmiş çelik parlak

Özellik	Değer
Kılavuz yarık malzemesi	Sertleştirilmiş çelik sertleştirilmiş
Sensör rayı malzemesi	Dövme alüminyum合金 eloksallı
Köprü malzemesi	Dövme alüminyum合金 eloksallı
Ayar vidası malzemesi	yüksek alaşımılı çelik