



Elektrikli silindir EPCC-BS-32-25-8P-A

Ürün numarası: 5428841

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	32
Strok	25 mm
Strok rezervesi	0 mm
Piston kolu dişi	M8
Ters yön boşluğu	100 µm
Vidalı mil çapı	8 mm
Vidalı mil adımı	8 mm/U
Piston kolunun maks. açısal sapması +/-	1 deg
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Piston kolu ucu	Erkek diş
Motor tipi	Adım motoru Servo motor
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Tasarım yapısı	Elektrikli silindir Bilyalı vidalı
Mil tipi	Bilyalı vida
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kayar yataklamalı
Max. ivmelenme	15 m/s ²
Max. Hız	0,5 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,02 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 9
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,0036 J
Max. tork Mx	0 Nm
Max. tork My	1,5 Nm
Max. tork Mz	1,5 Nm
Tahrik mili üzerindeki max. radyal kuvvet	75 N
Max. itme kuvveti Fx	150 N
Çalışma yükü için referans değer, yatay	24 kg
Çalışma yükü için referans değer, dikey	12 kg
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0,0311 kgcm ²
Kullanılan yük başına kütle atalet momenti JL	0,0162 kgcm ²
Kütle atalet momenti JO	0,0055 kgcm ²
0 mm strokda hareket eden kütle	98 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	3,3 g
0 mm strokda ana ağırlık	225 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	24 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli

Özellik	Değer
	Aksesuarlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı düzgün eloksal kaplama
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, aks somunu	Çelik
Malzeme, dişli mil	Rulmanlı yatak çeliği