



# Doğrusal-döner klemp CLR-32-10-R-P-A-B

Ürün numarası: 543177

FESTO

Lineer hareketli kilitleme sistemi, ISO 21287'ye uygun standart montaj ölçüsü.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Toplam strok	28 mm
Piston çapı	32 mm
Piston kolu dişi	M8
Dönme açısı	90 deg +/- 2 deg
Germe stroğu	10 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Dönme yönü	Sağ
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
0,2 MPa (2 bar, 29 psi) değerinde efektif sıkma kuvveti	111 N
0,4 MPa (4 bar, 58 psi) değerinde efektif sıkma kuvveti	216 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde efektif sıkma kuvveti	313 N
Maks. sıkma torku, parmak gergi vidası	24 Nm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik sıkma kuvveti	362 N
Ürün ağırlığı	685 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Dişi dişli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme, flanş vidası	Çelik Galvaniz kaplı
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı düzgün eloksallı kaplama
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, silindir borusu	İşlenmiş alüminyum alışımlı düzgün eloksallı kaplama